

Microstrahlanlage MICROPEEN 950 ZP / ZPD



Abbildungen können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

Grundausrüstung:

- Front-Hub-Klapptüre, mit Gasdruck-Zylinder-Unterstützung öffnend, mit integriertem Sichtfenster, ausgestattet mit Sicherheits- und Verschleissglas, in einem Schnellwechselrahmen
- Seitliche Beschickungstüren, Breite 410 x Höhe 320 mm, links und rechts, mit zweifachem Lamellenvorhang
- Türendschalter
- Arbeitsrost aus Lochblech, einteilig, demontierbar, Lochdurchmesser 5 mm
- Gefütterte Armstulpen und Handschuhe, auswechselbar
- Strahlpistoleneinheit, Typ EF 11, komplett, mit Hartmetallstrahldüse HSD 5/10, mit elektrisch-pneumatischer Steuerung, Einstellbereich von 0 - 8 bar, regelbar mittels Druckreduzierventil, Strahldruck am Manometer ablesbar
- Automatisch arbeitender Druckstrahlkessel
- Automatische, selektive Strahlmittelrückgewinnung durch Hochleistungszyklon
- Eingebaute Hochoberflächen-Microfilter-Einheit mit 2 Filterpatronen mit je 2 m² Fläche und automatischer, pneumatischer Filterabreinigung mit Zeitintervallen
- Staubsammeleimer aus Stahl, komplett mit Manschette
- Ventilator zur Hochoberflächen-Microfilter-Einheit, elektronisch stufenlos regelbar
- Ausblaspistole
- Fusschalter mit Impulskontakt
- Druckluftanschluss, 1/2" G, anlageseitig, inklusive Öl- und Wasserabscheider
- Bedienungstableau mit allen erforderlichen Schaltern und Kontrollelementen
- Schlüsselschalter, Ein / Aus, mit 2 Schlüsseln

Zubehör:

(auf Wunsch)

- Drehtisch-Einheit aus Aluminium oder Stahl, Ø 600 mm, manuell drehbar
- Ausrüstung der seitlichen Beschickungstüren, links und rechts, mit Zuführboxen und integrierten Gummidurchführungen, für das Microstrahlen von Extruderschnecken
- Auflagerollenböcke mit Kunststoffrollen
- Manuelle oder automatische Höhenverstellung der Microstrahlanlage
- Betriebsstundenzähler
- Digitale(s) Manometer
- Trichtervibrator

Verkauf / Entwicklung


iepc o ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
Fax +41 / (0)44 860 63 86
www.iepc o.ch

Produktion

iepc o ag
Steinacherweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
Fax +41 / (0)56 268 80 50
info@iepc o.ch

Technologien für
perfekte Oberflächen

Microstrahlanlage MICROPEEN 950 ZP / ZPD



Zeichnungen und / oder Legende können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

Legende:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Schlüsselschalter | 9 Filterteil |
| 2 Steuersicherung | 10 Staubsammelbehälter |
| 3 Manometer | 11 Schmutzsammelschublade 1. Stufe |
| 4 Druckregler | 12 Schmutzsammelschublade 2. Stufe |
| 5 Beleuchtung | 13 Druckstrahltank |
| 6 Verstellbare Zuluftfilterkappen | 14 Drehtisch, Ø 600 mm |
| 7 Ventilatorteil | 15 Sicherheits- und Verschleissglas |
| 8 Filterabklopftteil | 16 Strahlmittel-Dosierstation |
- (Pos. 14 nur auf Wunsch als Sonderzubehör)

Nutzraum:

Breite 940 x Tiefe 750 x Höhe 540 mm.
Optimal für die Oberflächenbearbeitung von Werkstücken mit den Abmessungen von Breite 750 x Tiefe 750 x Höhe 300 mm

Betriebsspannung:

230 V + PE / 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

460 W

Steuersicherung:

6,3 A

Druckluftanschluss:

Zuleitung 3/4" G
Anschluss Anlage 1/2" G
Druck max. 10 bar

Schallwert:

72 dB(A) ohne Strahlen
75 dB(A) mit Strahlen bei 3 bar

Gewicht:

415 kg

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

Verkauf / Entwicklung

iepc co ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
Fax +41 / (0)44 860 63 86
www.iepc co.ch

Produktion

iepc co ag
Steinacherweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
Fax +41 / (0)56 268 80 50
info@iepc co.ch